

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



modularni odvodnik prenapona PRD65r - 3P+ N - 400 V

16559

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Multi 9
Ime Proizvoda	Multi 9 PRD
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko Ime Uređaja	PRD65r
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Broj Polova	3P + N
Daljinska Signalizacija	Sa
Signalni Kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip Odvodnika Prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem Uzemljenja	TT TN-S

Dopunske informacije

Tip Klase Odvodnika Prenapona	Tip 2
Tehnologija Odvodnika Prenapona	MOV + GDT
[Ue] Nazivni Napon	230 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz 400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] Nominalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 20 kA (L/PE) Asimetrični režim: 20 kA (N/PE) Diferencijalni režim: 20 kA (L/N)
[Imax] Maksimalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 65 kA L/PE Asimetrični režim: 65 kA N/PE Diferencijalni režim: 65 kA L/N
[Uc] Maksimalni Stalni Radni Napon	Asimetrični režim: 340 V L/PE Asimetrični režim: 260 V N/PE Diferencijalni režim: 340 V L/N
Maksimalni [Up] Napon Naponske Zaštite	Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 N/PE Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
Tip Rastavljača	Pridruženi prekidač 50 A - Icu 15 kA Pridruženi prekidač 50 A - Icu 10 kA Pridruženi prekidač 50 A - Icu 25 kA
Signal Napona	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Način Montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 Mm Redovi	8
Visina	81 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Dubina	69 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak (donji) 2,5...35 mm² Tunelski priključak (gornji) 2,5...35 mm²
Moment Pritezanja	2,5 N.m

Okruženje

Ik Stepen Zaštite	IK03 conforming to IEC 62262
Relativna Vlažnost	5...90 %
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	11,7 cm
Package 1 Weight	0,533 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------