


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



motorni pogon - MCH - 200..250 V
DC

33693

Cena* bez PDV-a: 36.495,00 RSD

Osnovne informacije

Kratko Ime Uređaja	MCH
Tip Proizvoda Ili Komponente	Motorni mehanizam
Primena Uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	ComPacT nova generacija Compact NS630b...1600
Tip Upravljanja	Standardni
Napon Upravljačkog Kola	200...250 V DC
Circuit Breaker Mounting Mode	Fiksno
Circuit Breaker Frame Rated Current	1250 A 1600 A 800 A 1000 A 630 A

Dopunske informacije

Tip Kontrolnog Signala	Držanje Impuls
Circuit Breaker Response Time	60 ms +/- 10 ms open 60 ms +/- 10 ms closed
Maksimalna Radna Frekvencija	<= 3 ciklusa po minuti
Maksimalna Potrošnja U Va	180 VA

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,900 cm
Package 1 Width	14,800 cm
Package 1 Length	19,800 cm
Package 1 Weight	1,154 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	23,500 kg

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	320
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	388,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka