


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač Masterpact NW63H2 -
6300 A - 3P - fiksni - bez zaštitne
jedinice

48119

Cena* bez PDV-a: 4.685.534,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	MasterPacT
Ime Proizvoda	Masterpact NW
Ime Prekidača	Masterpact NW63H2
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prekidač
Primena Uređaja	Power distribution protection
Broj Polova	3P
Control Unit	Bez kontrolna jedinica
[In] Nazivna Struja	6300 A pri 40 °C
Performance Type	H2 150 kA 440 V AC
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Selectivity Category	Kategorija B
Tip Upravljanja	Taster
Način Montiranja	Fiksno

Dopunske informacije

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	150 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz 150 kA pri 440 V AC 50/60 Hz 130 kA pri 525 V AC 50/60 Hz 100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] Servisna Prekidna Moć	150 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz 150 kA pri 440 V AC 50/60 Hz 130 kA pri 525 V AC 50/60 Hz 100 kA pri 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	100 kA 1 s 100 kA 3 s
[Icm] Nazivna Kratkospojna Moć Uključenja	330 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz 330 kA 440 V AC pri 50/60 Hz 286 kA 525 V AC pri 50/60 Hz 220 kA 690 V AC pri 50/60 Hz
Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak)	243...297 kA
Sensor Rating	3200 A 6300 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	12 kV
Snaga Disipacije U W	1050 W

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Maksimalno Vreme Prekidanja	25 milisekundi
Maksimalno Odzivno Vreme Zatvaranja	80 milisekundi
Nosači Za Montažu	Zadnja ploča Šine
Gornji Priključak	Rear
Donji Priključak	Zadnji
Povezivanje	230 mm
Mehanička Trajnost	10000 ciklusa sa održavanjem 5000 ciklusa bez održavanja
Električna Trajnost	1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2 AC-23A: 1500 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-23A: 1500 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3
Visina	352 mm
Širina	767 mm
Dubina	297 mm
Masa Proizvoda	120 kg
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Sertifikacija Proizvoda	CE CCC EAC

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP30 u skladu sa IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika 2000 m...5000 m sa promenom karakteristika

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	75,0 cm
Package 1 Width	75,0 cm
Package 1 Length	120,0 cm
Package 1 Weight	133,408 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓ Bez Pvc	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka