

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



rastavljač Masterpact NW16HA -
1600 A - 690 V - 4P - izvlačivi

48284

Cena* bez PDV-a: 735.947,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	MasterPacT
Ime Proizvoda	Masterpact NW
Tip Proizvoda Ili Komponente	Rastavljač
Kratko Ime Uređaja	Masterpact NW16
Ime Rastavljača	Masterpact NW16HA
Primena Uređaja	Zaštita
Broj Polova	4P
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ie] Nazivna Struja	1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[Icm] Nazivna Kratkospojna Moć Uključenja	143 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Kod Prekidne Moći	HA
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-3
Indikator Pozicije Kontakta	Da
Vidljivo Prekidanje	Ne
Stepen Zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1

Dopunske informacije

Tip Upravljanja	Taster
Način Montiranja	Izvlačivo
Nosači Za Montažu	Šasija
Broj Operacija	10 cyc/h maksimalni
[Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja	65 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 36 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička Trajnost	12500 ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
Električna Trajnost	AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3

Povezivanje 115 mm
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Visina	352 mm
Širina	537 mm
Dubina	297 mm
Masa Proizvoda	80 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija Proizvoda	ASEFA ASTA
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-35...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	47,666 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓ Bez Pvc	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka