

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač Masterpact NW20H2 -  
2000 A - 3P - izvlačivi - bez  
zaštitne jedinice

48288

Cena\* bez PDV-a: 850.062,00 RSD

## Osnovne informacije

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Grupa Proizvoda              | MasterPacT                    |
| Ime Proizvoda                | Masterpact NW                 |
| Ime Prekidača                | Masterpact NW20H2             |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | Prekidač                      |
| Primena Uređaja              | Power distribution protection |
| Broj Polova                  | 3P                            |
| Control Unit                 | Bez kontrolna jedinica        |
| [In] Nazivna Struja          | 2000 A pri 40 °C              |
| Performance Type             | H2 100 kA 440 V AC            |
| [Ue] Nazivni Napon           | 690 V AC 50/60 Hz             |
| Pogodno Za Izolaciju         | Da u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
| Selectivity Category         | Kategorija B                  |
| Tip Upravljanja              | Taster                        |
| Način Montiranja             | Izvlačivo                     |

## Dopunske informacije

|                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity | 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz<br>100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz<br>85 kA pri 525 V AC 50/60 Hz<br>85 kA pri 690 V AC 50/60 Hz   |
| [Ics] Servisna Prekidna Moć                          | 100 kA pri 220/415 V AC 50/60 Hz<br>100 kA pri 440 V AC 50/60 Hz<br>85 kA pri 525 V AC 50/60 Hz<br>85 kA pri 690 V AC 50/60 Hz   |
| [Icw] Kratkotrajna Podnosiva Struja Kratkog Spoja    | 85 kA 1 s<br>75 kA 3 s                                                                                                           |
| [Icm] Nazivna Kratkospojna Moć Uključenja            | 220 kA 220/415 V AC pri 50/60 Hz<br>187 kA 440 V AC pri 50/60 Hz<br>187 kA 525 V AC pri 50/60 Hz<br>187 kA 690 V AC pri 50/60 Hz |
| Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak) | 171...209 kA                                                                                                                     |
| Sensor Rating                                        | 1000 A<br>2000 A                                                                                                                 |
| [Ui] Nazivni Napon Izolacije                         | 1000 V AC 50/60 Hz                                                                                                               |
| [Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon              | 12 kV                                                                                                                            |
| Snaga Disipacije U W                                 | 470 W                                                                                                                            |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimalno Vreme Prekidanja         | 25 milisekundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimalno Odzivno Vreme Zatvaranja | 70 milisekundi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nosači Za Montažu                   | Zadnja ploča<br>Šine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gornji Priključak                   | Prednja<br>Rear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Donji Priključak                    | Prednji<br>Zadnji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Povezivanje                         | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mehanička Trajnost                  | 10000 ciklusa bez održavanja<br>20000 ciklusa sa održavanjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Električna Trajnost                 | 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>8000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-2<br>AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3<br>AC-23A: 8000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa EN/IEC 60947-3 |
| Visina                              | 439 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Širina                              | 441 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dubina                              | 395 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Masa Proizvoda                      | 90 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sertifikacija Proizvoda             | CE<br>CCC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Stepen Zaštite                   | IP30 u skladu sa IEC 60529                                                                              |
| Stepen Zaprljanosti                 | 4 u skladu sa IEC 60664-1                                                                               |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja  | -25...70 °C                                                                                             |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje | -40...85 °C                                                                                             |
| Nadmorska Visina Za Rad Uređaja     | EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika<br>2000 m...5000 m sa promenom karakteristika |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 30,5 cm   |
| Package 1 Width              | 29,5 cm   |
| Package 1 Length             | 37,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 48,422 kg |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Bez Pvc

Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.                                                      |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Weee                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Profil Cirkularnosti     | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>                                                                                                                             |