

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Micrologic 7.0 P zaštitna jedinica - LSIV - za NW 08..63 izvlačivi

48365

Cena* bez PDV-a: 516.972,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Masterpact
Grupa Proizvoda	Masterpact NW
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kontrolna jedinica
Ime Zaštitne Jedinice	Micrologic 7.0 P
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Elektronska
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63 Masterpact NW H10 Masterpact NW H2 sa zaštitom od korozije
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Number Of Poles	4P 3P
Opis Zaštićenih Polova	4t 3t 3t + N/2
Funkcija Zaštitne Jedinice	Selektivna + diferencijalna zaštita
Tip Zaštite	for zaštita od preopterećenja (dugotrajno) for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja for trenutna zaštita od kratkog spoja for diferencijalna zaštita
Trip Unit Rating	800 A pri 50 °C 1000 A pri 50 °C 1250 A pri 50 °C 1600 A pri 50 °C 2000 A pri 50 °C 2500 A pri 50 °C 3200 A pri 50 °C 4000 A pri 50 °C 5000 A pri 50 °C 6300 A pri 50 °C
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Izvlačivo

Dopunske informacije

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Podesivo 9 podešavanja
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.4...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Podesivo 9 podešavanja
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 sekundi pri 7.2 x Ir 0,7...24 sekundi pri 6 x Ir 12,5...600 sekundi pri 1.5 x Ir

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Termička Memorija	20 min
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Podesivo
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 sekundi I ² t=off 0,1...0,4 sekundi I ² t=on
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Podesivo 9 podešavanja
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	OFF 2...15 x In
Diferencijalna Zaštita	Integrisana
Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Type Iōn	Podesiva, 9 podešavanja
[Iōn] Earth-Leakage Protection Sensitivity Adjustment Range	0,5...30 A
Osetljivost Diferencijalne Zaštite	10 A za klasa A 30 A za klasa AC
Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustement Type Δt	Podesiva, 5 podešavanja
[Δt] Earth-Leakage Protection Time Delay Adjustment Range	60...800 milisekundi
Zona Selektivne Blokade Zsi	Sa
Lokalna Signalizacija	Zaelektrična greška: 3 LED lampice (crvena) Zainterna greška: 1 LED (crvena)
Tip Displeja	Digitalni displej
Tip Merenja	Multimetar
Komunikacija Podataka	Očitavanje merenja Podešavanja zaštite i alarma Indikatori vezani za održavanje

Okruženje

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	2,113 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Bez Pvc

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka