


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Mureva Wander utikač - ravni - 63 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67

81383

Cena* bez PDV-a: 7.589,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Mureva
Tip Proizvoda Ili Komponente	Wander utikač
Kratko Ime Uređaja	Mureva plug
Kategorija Priključnice I Utikača	Niskonaponska
Broj Polova	3P + N + E
Tip Mreže	AC
Standard Utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Kategorija Priključnice I Utikača	Ravna
[In] Nazivna Struja	63 A
[Ue] Nazivni Napon	380...415 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Pozicija Kontakta Uzemljenja U Smeru Kazaljke Na Satu	6 h
Materijal Utikača, Utičnice	Kućište: samogasivi konstruisan polimer
Materijal Kontakta	Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - Priklučci	Neodvojivi zavrtnji
Poprečni Presek Kabla	6...25 mm²
Spoljašnji Prečnik Kabla	17...31 mm
Kablovski Uvod	Kablovska uvodnica
Tip Navoja	Pg 36
Masa Proizvoda	0,792 kg
Visina	265 mm
Širina	110 mm
Dubina	110 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja Poklopca	Crvena

Okruženje

Standardi	IEC 60309-1 IEC 60309-2
-----------	----------------------------

Ip Stepen Zaštite IP67 u skladu sa IEC 60529
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Ik Stepen Zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost Na Vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Relativna Vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11,300 cm
Package 1 Width	11,300 cm
Package 1 Length	26,400 cm
Package 1 Weight	802,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,507 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	80,056 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti



Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja