

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Mureva industrijski utikač sa faznim inverterom - 16 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44

83531

! Obustavljeno: 30. 6. 2023.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	PratiKa
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utičnica sa faznim inverterom
Kratko Ime Uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija Priključnice I Utikača	Niskonaponska
Broj Polova	3P + N + E
Tip Mreže	AC
Standard Utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Način Montiranja	Nadzidno
Kategorija Priključnice I Utikača	Pod uglom
[In] Nazivna Struja	16 A
[Ue] Nazivni Napon	380...415 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Pozicija Kontakta Uzemljenja U Smeru Kazaljke Na Satu	6 h
Materijal Utikača, Utičnice	Samogasivi konstruisan polimer
Materijal Kontakta	Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - Priključci	Neodvojivi zavrtnji
Poprečni Presek Kabla	1...4 mm ²
Spoljašnji Prečnik Kabla	8...15 mm
Masa Proizvoda	0,42 kg
Dimenzija Baze	106 x 130 mm
Visina	134 mm
Širina	106 mm
Dubina	125 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja Poklopca	Crvena

Okruženje

Standardi	EN 60309-1 EN 60309-2
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.	

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Ip Stepen Zaštite	IP44 u skladu sa IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost Na Vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna Vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	662,0 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja