

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Mureva industrijski utikač - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67

83578

⚠ Obustavljeno: 17. 8. 2022.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	PratiKa
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utičnica sa faznim invertorom
Kratko Ime Uređaja	PratiKa utičnica
Kategorija Priključnice I Utikača	Niskonaponska
Broj Polova	3P + E
Tip Mreže	AC
Standard Utičnice	Industrijski

Dopunske informacije

Način Montiranja	Nadzidno
Kategorija Priključnice I Utikača	Pod uglom
[In] Nazivna Struja	16 A
[Ue] Nazivni Napon	200...250 V
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Pozicija Kontakta Uzemljenja U Smeru Kazaljke Na Satu	9 h
Materijal Utikača, Utičnice	Samogasivi konstruisan polimer
Materijal Kontakta	Pinovi: poniklovan mesing
Povezivanje - Priključci	Neodvojivi zavrtnji
Poprečni Presek Kabla	1...4 mm ²
Spoljašnji Prečnik Kabla	8...15 mm
Kablovski Uvod	Kablovska uvodnica
Tip Navoja	Pg 16
Masa Proizvoda	0,3 kg
Dimenzija Baze	80 x 100 mm
Visina	140 mm
Širina	80 mm
Dubina	116 mm
Boja	Siva (RAL 7035)
Boja Poklopca	Plava

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Standardi	EN 60309-2 EN 60309-1
Ip Stepen Zaštite	IP67 u skladu sa IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK08 conforming to EN 62262
Otpornost Na Vatru	850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Relativna Vlažnost	50 % pri 40 °C 70 % pri 30 °C 90 % pri 20 °C
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------