

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



izborni prekidač 600VAC 10A 30MM tip K

9001KS11BH2

Cena* bez PDV-a: 15.282,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony 9001K
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izborni prekidač
Kratko Ime Uređaja	K
Tip Glave Uređaja	autonomija
Profil Glave Uređaja	Crna standardna ručica

Dopunske informacije

Materijal Podnožja	Metal
Prečnik Za Montiranje	30 mm
Informacija O Poziciji Glave	2 pozicije
Tip Kontakata I Sastav	2 C/O
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Boja Kapica/Glave Ili Sočiva	Crna
Tip Glave	Standardna ručica
Tip Ručice	Bez povratka
Veličina	30 mm
Profil Zupčanika	5

Okruženje

Nema Stepen Zaštite	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Sertifikacija Proizvoda	CSA LR24590 klasa 3211 03 UL odobrenje fajl E42259 CCN NKCR CE

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,588 cm
Package 1 Width	4,826 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	176,901 g

Unit Type Of Package 2 S01
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,497 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja