

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Acti9 transformator za zvono iTR -
230 V 50..60 Hz - izlaz 12..24 V - 25
VA

A9A15215

Cena* bez PDV-a: 4.979,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti 9 iTR
Tip Proizvoda Ili Komponente	Transformator
Kratko Ime Uređaja	iTR
Tip Transformatora	Transformator zvona

Dopunske informacije

[Ue] Nazivni Napon	230 V AC 50/60 Hz
Napon Izlaza	12/24 V: +/- 15 % pri opterećenju 16/32 V: bez opterećenja
Zaštita Od Kratkog Spoja Izlaza	Ugrađena
Nazivna Snaga U Va	25 VA
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 Mm Redovi	6
Visina	89 mm
Širina	54 mm
Dubina	60 mm
Boja	Bela
Pomoćni Priključni Blok	Tunel klemekruti 2,5 mm ² Tunel klemefleksibilni 2,5 mm ² Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 2,5 mm ²
Dužina Ogoljenog Dela Žice	6 mm
Moment Pritezanja	0,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Sertifikacija Proizvoda	NF
Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Kategorija Prenapona	Klasa II sa poklopcem priključaka opciono
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-20...55 °C

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja -25...80 °C
Sve informacije su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	662,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,588 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

	Reach Bez Svhc	
	Bez Toksičnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
Propis Reach		REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva		Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulatorna Za Kinu		RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Weee		Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.