

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



naponski okidač - iMX+OF -
zaštitna jedinica - 12..24 VAC

A9A26948

Cena* bez PDV-a: 6.889,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Tip Proizvoda Ili Komponente	Naponski okidač sa OC kontaktom
Kratko Ime Uređaja	iMX+OF
Signalni Kontakt	1 C/O
[In] Nazivna Struja	AC-12 6 A at 12 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, AC 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Napon Upravljačkog Kola	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
9 Mm Redovi	2

Dopunske informacije

Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 Acti 9 iC60 prekidač sa dvostrukim priključkom Acti 9 Acti 9 iC40
Lokalna Signalizacija	Indikator akcije
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	DIN šina
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Gornji: DA
Širina	18 mm
Boja	Bela
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - fleksibilni sa Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 6 mm ² - kruti Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm ² - kruti Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 4 mm ² - fleksibilni
Moment Pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost	IMX+OF

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1

Relativna Vlažnost 95 % pri 55 °C
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-35...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	82 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	713 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,898 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Reach Bez Svhc	
✓ Bez Toksičnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka