

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Slika proizvoda A9C15412
Schneider Electric

korak po korak - modul za
impulsni relej iATL4

A9C15412

Cena* bez PDV-a: 7.943,00
RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Kratko Ime Uređaja	iATL4
Tip Proizvoda Ili Komponente	"korak po korak" uključenje 2 kola
Napon Upravljačkog Kola	230 V AC 50/60 Hz impuls 50 ms

Dopunske informacije

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV
Tip Daljinskog Upravljanja	Taster
Sekvenca Stepena	Prvi impuls - TL1 uključen, TL2 isključen Treći impuls- TL1 uključen, TL2 uključen Četvrti impuls - TL1 isključen, TL2 isključen Drugi impuls - TL1 isključen, TL2 uključen
Način Montiranja	Fiksno, između 2 TL
Nosači Za Montažu	DIN šina
9 Mm Redovi	4
Visina	86 mm
Širina	36 mm
Dubina	71 mm
Boja	Bela
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm ² - krutost kabla: kruti Tunelski priključci kabl 0,5...4 mm ² - krutost kabla: kruti - sa kablovskim završetkom Tunelski priključci kabl 1...4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni Tunelski priključci kabl 1...4 mm ² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Dužina Ogoljenog Dela Žice	11 mm
Moment Pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
Kompatibilnost Proizvoda	ITL (32 A) ITL (16 A)

Okruženje

Kategorija Prenapona	III
Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Tropikalizacija	2
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-20...50 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60669-2-2

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	200,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,701 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja