

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



impulsni relej iTL - 1P - 1NO - 16A
- kalem 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz

A9C30111

Cena* bez PDV-a: 1.993,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti9 iTL
Tip Proizvoda Ili Komponente	Impulsni relej
Kratko Ime Uređaja	iTL
Primena Uređaja	Standardno
Poles	1P
Raspored Kontakata	1 NO
[In] Nazivna Struja	16 A
Tip Mreže	AC
Napon Upravljačkog Kola	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Dopunske informacije

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Nazivni Napon	250 V AC 50/60 Hz
Tip Upravljanja	Isključenje kalema Daljinsko i ručno upravljanje
Tip Kontrolnog Signala	Impuls
Frekvencija Preklapanja	5 prekidačkih operacija/min 100 prekidačkih operacija/dan
Trajanje Impulsa	50 ms...1 s
Tip Daljinskog Upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna Signalizacija	ON/OFF očitavanje
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	DIN šina
9 Mm Redovi	2
Visina	84 mm
Širina	18 mm
Dubina	60 mm
Električna Trajnost	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Povezivanje - Priključci	Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm² kruti Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 0,5...4 mm² kruti sa Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm² fleksibilni Upravljačko kolo: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1...4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm² kruti Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm² kruti sa Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm² fleksibilni Kolo napajanja: tunelski priključci 1 kabl(ovi) 1,5...4 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina Ogoljenog Dela Žice	11 mm
Moment Pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Acti 9 iATEt Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c

Okruženje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Sertifikacija Proizvoda	GOST
Oznake Kvaliteta	VDE NF KEMA IMQ CEBEC
Nivo Buke	60 dB
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (pri otvaranju) IP40 u skladu sa IEC 60529 (u ormanu)
Stepen Zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-20...50 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	105,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	23,0 cm
Package 2 Weight	1,306 kg

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	16,162 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja