

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Acti9 - RCA daljinsko upravljanje za iC60 1P-1PN-2P

A9C70112

Cena\* bez PDV-a: 36.486,00 RSD

### Osnovne informacije

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Range Of Product             | Acti9                                        |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | Pomoćna oprema za daljinsku kontrolu         |
| Kratko Ime Uređaja           | RCA iC60                                     |
| Sastav Signalnih Kontakata   | 1 OF beznaponski kontakti                    |
| Signal Napona                | Beznaponski kontakt 24...230 V 0.01...1 A AC |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način Upravljanja                       | Daljinsko upravljanje impuls i držanje 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                     |
| Struja Ulaza                            | 5 mA impuls<br>5 mA držanje                                                                                                                                                                                                  |
| Trajanje Impulsa                        | >= 200 ms upravljačko kolo                                                                                                                                                                                                   |
| Vreme Odziva                            | < 500 ms                                                                                                                                                                                                                     |
| [Us] Nazivni Napon                      | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                            |
| Potrošnja                               | 1 W                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] Nazivni Napon Izolacije            | 400 V                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon | 6 kV                                                                                                                                                                                                                         |
| Vrednost Podešavanja                    | Režim A: ponovno automatsko uključenje nakon okidanja<br>Režim B: ponovno automatsko uključenje nije dozvoljeno nakon okidanja<br>Automatski: daljinski upravljanje dozvoljeno<br>Off: daljinski upravljanje nije dozvoljeno |
| Lokalna Signalizacija                   | Trepćuća zelena LED: uređaj spreman za rad<br>Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji                                                                                                                                      |
| Način Montiranja                        | Fiksno                                                                                                                                                                                                                       |
| Nosači Za Montažu                       | DIN šina                                                                                                                                                                                                                     |
| Razvodni Blok Češljaste Sabirnice       | NE                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 Mm Redovi                             | 7                                                                                                                                                                                                                            |
| Visina                                  | 93 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Širina                                  | 63 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Dubina                                  | 75,5 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Masa Proizvoda                          | 400 g                                                                                                                                                                                                                        |
| Boja                                    | Bela                                                                                                                                                                                                                         |
| Električna Trajnost                     | 10000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                |
| Mehanička Trajnost                      | 10000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priprema Za Zaključavanje      | Može se zaključati                                                                                             |
| Dužina Ogoljenog Dela Žice     | Napajanja: 10 mm for donji connection<br>Ulaz: 10 mm for donji connection<br>Izlaz: 8 mm for gornji connection |
| Moment Pritezanja              | Napajanja: 1 N.m<br>Ulaz: 1 N.m<br>Pomoćni izlaz: 0,7 N.m                                                      |
| Kompatibilnost Grupe Proizvoda | Acti 9 Acti 9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 iC65<br>Acti 9 iMDU naponski adapter                                       |
| Kompatibilnost Proizvoda       | 1P + N iC60<br>2P iC60<br>1P iC60<br>1P iC65<br>2P iC65<br>iMDU                                                |

## Okruženje

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Stepen Zaštite                   | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529 |
| Stepen Zaprijanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947                                                        |
| Kategorija Prenapona                | II                                                                             |
| Tropikalizacija                     | 2                                                                              |
| Relativna Vlažnost                  | 93 % pri 40 °C                                                                 |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje | -40...70 °C                                                                    |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja  | -25...60 °C                                                                    |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9,000 cm  |
| Package 1 Width              | 11,000 cm |
| Package 1 Length             | 16,200 cm |
| Package 1 Weight             | 496,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | S03       |
| Number Of Units In Package 2 | 14        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 7,200 kg  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost

RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.                                                      |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Weee                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Profil Cirkularnosti     | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>                                                                                                                             |