

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



ARA relej za automatsko ponovno uključenje za iC60 1P-1PN-2P - 4 PCNZ

A9C70132

Cena* bez PDV-a: 41.892,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Tip Proizvoda Ili Komponente	Releji za automatsko ponovno uključivanje
Kratko Ime Uređaja	ARA iC60
Sastav Signalnih Kontakata	2 OF bežnaponski kontakti
Signal Napona	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Dopunske informacije

Način Upravljanja	Zaustavljanje automatskog režima držanje 230 V AC 50/60 Hz Konačno ponovno zatvaranje impuls 230 V AC 50/60 Hz
Struja Ulaza	5 mA
Trajanje Impulsa	>= 200 ms upravljačko kolo
Vreme Odziva	< 500 ms
[Us] Nazivni Napon	230 V AC 50/60 Hz
Potrošnja	2 W
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	400 V
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV
Vrednost Podešavanja	Program 1: 1 pokušaj ponovnog uključivanja, kratak ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključivanja, kratak ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključivanja, kratak ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere Program 2: 3 pokušaja ponovnog uključivanja, kratak ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi fiksni ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi fiksni ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere Program 3: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi fiksni ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi produženi ciklus <10 sekundi pre ponovnog zatvaranja /2 minuta vreme provere Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi produženi ciklus <1 minuta pre ponovnog zatvaranja /6 minuta vreme provere Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi produženi ciklus <3 minuta pre ponovnog zatvaranja /8 minuta vreme provere Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi produženi ciklus <4 minuta pre ponovnog zatvaranja /10 minuta vreme provere Program 4: 5 pokušaja ponovnog uključivanja, dugi produženi ciklus <5 minuta pre ponovnog zatvaranja /12 minuta vreme provere

Lokalna Signalizacija	Trepćuća narandžasta LED: nije u funkciji Trepćuća zelena LED: normalan rad Trepćuća crvena LED: ciklus ponovnog zatvaranja u toku Konstantno crvena LED: zaključan relej za automatsko ponovno uključivanje Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.
-----------------------	--

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	DIN šina
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	NE
9 Mm Redovi	7
Visina	93 mm
Širina	63 mm
Dubina	75,5 mm
Masa Proizvoda	440 g
Boja	Bela
Električna Trajnost	5000 ciklusa
Priprema Za Zaključavanje	Može se zaključati
Dužina Ogoljenog Dela Žice	Napajanja: 10 mm for donji connection Ulaz: 10 mm for donji connection Izlaz: 8 mm for gornji connection
Moment Pritezanja	Napajanja: 1 N.m Ulaz: 1 N.m Izlaz: 0,7 N.m
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Acti 9 Acti 9 iC60
Kompatibilnost Proizvoda	2P iC60 1P + N iC60 1P iC60

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947
Kategorija Prenapona	II
Tropikalizacija	2
Relativna Vlažnost	93 % pri 40 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,200 cm
Package 1 Weight	519,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,700 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka