

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač diferencijalne zaštite iDPN N Vigi - 1P + N - 20A - 30mA klasa AC

A9D55620

Cena* bez PDV-a: 6.141,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Ime Proizvoda	Acti 9 iDPN Vigi
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prekidač diferencijalne zaštite sa prekostrujnom zaštitom (RCBO)
Kratko Ime Uređaja	iDPN N Vigi
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Broj Polova	1P + N
Broj Zaštićenih Polova	1
Pozicija Nultog Provodnika	Levo
[In] Nazivna Struja	20 A
Tip Mreže	AC
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna
Kod Krive	B
Osetljivost Diferencijalne Zaštite	30 mA
Kašnjenje Prorade Diferencijalne Zaštite	Trenutna
Klasa Diferencijalne Zaštite	Tip AC
Prekidna Moć	6000 A Icn pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2

Dopunske informacije

Complementary	Izvod
Mrežna Frekvencija	50 Hz
[Ue] Nazivni Napon	230...240 V AC 50 Hz
Podešavanje Prorade Strujne Zaštite	3...5 x In
Tehnologija Prorade Diferencijalne Zaštite	Nezavisna
[Ics] Servisna Prekidna Moć	6000 A 100 % x Icn pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Nazivna Moć Uključenja I Isključenja	Idm 6000 A pri 230...240 V AC 50 Hz u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Klasa Limitacije	3 u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	4 kV
Indikator Pozicije Kontakta	Da

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	ON, OFF, Fault trip
Način Montiranja	Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	DIN šina
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Gornji ili donji: DA
Povezivanje	9 mm između faze i nule
9 Mm Redovi	4
Visina	85 mm
Širina	36 mm
Dubina	73 mm
Masa Proizvoda	125 g
Boja	Bela
Mehanička Trajnost	20000 ciklusa
Električna Trajnost	20000 ciklusa
Opis Opcija Zaključavanja	Uređaj za zaključavanje
Povezivanje - Priključci	Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1...16 mm² kruti Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1...10 mm² fleksibilni Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1...10 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina Ogoljenog Dela Žice	15 mm for gornji ili donji connection
Moment Pritezanja	2 N.m gornji ili donji
Diferencijalna Zaštita	Integrisana

Okruženje

Standardi	EN/IEC 61009-2-1
Sertifikacije Proizvoda	VDE GOST
Ip Stepen Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen Zaprljanosti	3
Kategorija Prenapona	III u skladu sa IEC 60364
Elektromagnetna Kompatibilnost	8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61009-2-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura Okoline Za Rad	-5...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	9,800 cm

Package 1 Weight	211,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	10,600 cm
Package 2 Length	25,500 cm
Package 2 Weight	1,328 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	54
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	12,536 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

✓ Proizvod Sa Plastičnim Delovima Bez Halogena

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva [U skladu sa izuzecima](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Izjava O Zaštiti Okoliša [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Weee [Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.](#)