

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iRTA relej - kašnjenje uključenja opterećenja -1C/O - Uc 24-240 VAC/24VDC

A9E16065

Cena* bez PDV-a: 6.759,00 RSD

Osnovne informacije

Upotreba Releja	Relej za kašnjenje
Tip Kašnjenja	Kašnjenje uključenja opterećenja
Grupa Proizvoda	Acti9
Ime Proizvoda	IRT
Kratko Ime Uređaja	iRTA
Signalni Kontakt	1 C/O

Dopunske informacije

[Ie] Nazivna Struja	8 A pri 250 V AC 8 A pri 250 V DC 0,01 A pri 5 V DC
Trajanje Impulsa	> 100 ms
Lokalna Signalizacija	LED, treperenje za kašnjenje LED zelena za uključen uređaj
Tip Podešavanja	Zakretna ručica: podešavanje kašnjenja
Opseg Vremenskog Kašnjenja	0.1...360000 s
Greška Tačnosti	+/- 10 %
Ponovljivost Tačnosti	+/- 0.5 %
Napon Upravljačkog Kola	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Us] Nazivni Napon	24...240 V AC pri 50/60 Hz 24 V DC
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 Mm Redovi	2
Visina	93 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
Masa Proizvoda	0,065 kg
Boja	Bela
Mehanička Trajnost	5000000 ciklusa
Električna Trajnost	AC-1: 100000 ciklusa
Ponašanje Pri Podnaponu	100 ms

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Povezivanje - Priključci	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 1,5 mm² fleksibilni bez kablovskog završetka
	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm² kruti sa kablovskim završetkom
	Tunelski priključci za 2 kabl(ovi) 2,5 mm² kruti bez kablovskog završetka

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20
Otpornost Na Mikroprekide	20 milisekundi
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...55 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,4 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	80 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka