

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Acti9 iPB 1NO-1NC dvostruki taster zeleni/crveni

A9E18034

Cena* bez PDV-a: 1.792,00 RSD

Osnovne informacije

Range Of Product	Acti9
Ime Proizvoda	Acti 9 iPB
Tip Proizvoda Ili Komponente	Taster
Kratko Ime Uredaja	iPB
Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Dopunske informacije

Tip Kontakata I Sastav	1 NC 1 NO
[Ie] Nazivna Struja	20 A
[Ue] Nazivni Napon	250 V AC
Način Upravljanja	2 taster zelena/crvena
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Gornji: Clario Gornji: Librio Gornji: ProDis
9 Mm Redovi	2
Visina	82 mm
Širina	18 mm
Dubina	71,5 mm
Boja	Bela
Električna Trajnost	AC-22: 30000 ciklusa AC 50/60 Hz
Povezivanje - Priključci	Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² kruti Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² fleksibilni Veći tunelski priključak1 kabl(ovi) 0,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² kruti Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni Veći tunelski priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina Ogoljenog Dela Žice	9 mm
Moment Pritezanja	1 N.m

Okruženje

Tropikalizacija	2
-----------------	---

Relativna Vlažnost 95 % pri 55 °C
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-35...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	47,600 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	620,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,033 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja