

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iC60N - automatski prekidač - 1P - 32A - B kriva

A9F73132

Cena* bez PDV-a: 859,00 RSD

Osnovne informacije

Primena Uređaja	Razvod električne energije
Grupa Proizvoda	Acti 9
Ime Proizvoda	Acti 9 iC60
Tip Proizvoda Ili Komponente	Minijaturni prekidač
Kratko Ime Uređaja	iC60N
Broj Polova	1P
Broj Zaštićenih Polova	1
[In] Nazivna Struja	32 A
Tip Mreže	DC AC
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna
Kod Krive	B
Prekidna Moć	6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1 10 kA Icu pri 60...72 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2 15 kA Icu pri 12...60 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2 10 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 36 kA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 20 kA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Upotrebe	Kategorija A u skladu sa EN 60947-2 Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN 60898-1 Da u skladu sa EN 60947-2 Da u skladu sa IEC 60898-1 Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi	IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1

Dopunske informacije

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Ograničenje Prekostrujne Zaštite	4 x In +/- 20 %

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

[Ics] Servisna Prekidna Moć	27 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 27 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % u skladu sa EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % u skladu sa IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz 10 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...60 V DC 15 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Klasa Limitacije	3 u skladu sa EN 60898-1 3 u skladu sa IEC 60898-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	6 kV u skladu sa EN 60947-2 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator Pozicije Kontakta	Da
Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	Indikator okidanja
Način Montiranja	Fiksno
Nosači Za Montažu	DIN šina
Razvodni Blok Češljaste Sabirnice	Gornji ili donji: DA
9 Mm Redovi	2
Visina	85 mm
Širina	18 mm
Dubina	78,5 mm
Masa Proizvoda	0,215 kg
Boja	Bela
Mehanička Trajnost	20000 ciklusa
Električna Trajnost	10000 ciklusa
Povezivanje - Priključci	Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...35 mm² kruti Pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1...25 mm² fleksibilni
Dužina Ogoljenog Dela Žice	14 mm for gornji ili donji connection
Moment Pritezanja	3,5 N.m gornji ili donji
Diferencijalna Zaštita	Bez

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 IP20 u skladu sa EN 60529
Stepen Zaprljanosti	3 u skladu sa EN 60947-2 3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija Prenapona	IV
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska Visina Za Rad	EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-35...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	124,879 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,546 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	132
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,439 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓ Proizvod Bez Halogena	

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja