

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



iQuick PRD8r modularni odvodnik prenapona - 3P - 350V - sa daljinskom signal.

A9L16299

Cena* bez PDV-a: 16.893,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Acti 9
Ime Proizvoda	Acti 9 iQuick PRD
Tip Proizvoda Ili Komponente	Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko Ime Uređaja	iQuick PRD8r
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija Proizvoda	CE
Oznake Kvaliteta	NF KEMA-KEUR
Broj Polova	3P
Daljinska Signalizacija	Sa
Signalni Kontakt	1 SD (1 C/O)
Tip Odvodnika Prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem Uzemljenja	TN-C IT 230

Dopunske informacije

Tip Klase Odvodnika Prenapona	Tip 2 + 3
Tehnologija Odvodnika Prenapona	MOV
[Ue] Nazivni Napon	230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] Nominalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 2 kA (L/PE) Diferencijalni režim: 2 kA (L/N)
[Imax] Maksimalna Struja Pražnjenja	Asimetrični režim: 8 kA L/PE
[Uoc] Napon Otvorenog Kola	10 kV tip 3 asimetrični režim L/PE
[Uc] Maksimalni Stalni Radni Napon	Asimetrični režim: 350 V L/PE
Maksimalni [Up] Napon Naponske Zaštite	Asimetrični režim <1,4 kV tip 3 L/PE Asimetrični režim <1,2 kV tip 2 L/PE
Tip Rastavljača	Integrisani prekidač - Icu 25 kA
Signal Napona	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Način Montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 Mm Redovi	12,7
Visina	94 mm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Širina	113,6 mm
Dubina	75,9 mm
Masa Proizvoda	0,67 kg
Boja	Bela (RAL 9003)
Povezivanje - Priključci	Tunelski priključak (donji) 2,5...25 mm² Tunelski priključak (gornji) 2,5...25 mm²
Moment Pritezanja	2,5 N.m

Okruženje

Ik Stepen Zaštite	IK05 conforming to IEC 62262
Relativna Vlažnost	5...95 %
Nadmorska Visina Za Rad	2000 m
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	14,800 cm
Package 1 Weight	734,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,330 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Sa Plastičnim Delovima I Kablovima Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja