



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|--|
| Grupa proizvoda | Canalis |
| Ime proizvoda | KT |
| Tip proizvoda ili komponente | Lakat |
| Opis sabirnice | Standardni element |
| Kratko ime uređaja | KTA |
| Primena uređaja | Promena smera |
| Materijal | Aluminijum |
| [Ie] nazivna struja | 1600 A at 35 °C |
| Polarity | 3L + N + PE |
| Tip promene pravca | direction 1: edgewise to upward |
| Radni ugao | 90 ° |
| Earth conductor | Standardno uzemljenje |
| Short-circuit level | Standardna verzija |
| Zaštitna oprema | Jedinica šinskog razvoda Spojni element |

Dopunske informacije

| | |
|---|-------------------|
| Materijal kućišta | Poliesterski film |
| Materijal kontakata | Bakar |
| [Ue] nazivni napon | 1000 V |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 1000 V |
| [Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 65 kA |
| [Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja | 143 kA |
| Magnetno polje | 0,9 μT |

| | |
|------------------------------|--|
| Granično termičko naprezanje | 4225 A ² .s |
| Thdi | 0...15 % 1600 A 15...33 % 2000 A 33...100 % 2500 A |
| Maksimalni pad napona | <0.0037 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0038 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0036 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0034 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Pozicija nultog provodnika | Desno |
| Standardi | IEC 61439-1 IEC 61439-6 |
| Tip dimenzije | Deo za spajanje |
| Širina | 140 mm |
| Visina | 164 mm |
| Dužina | direction 1: 320 mm |
| Boja | White (RAL 9001) |
| Linearno opterećenje | 22 kg/m |

Okruženje

| | |
|-------------------|---|
| Ip stepen zaštite | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Derating factor | 0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (90 % of In) 50...55 °C (86 % of In) |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 14,784 kg |
| Pakovanje 1 visina | 14 cm |
| Pakovanje 1 širina | 46,2 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 46,2 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |