

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač Compact NSXm 50A 4P
50kA na 380/415V(IEC),
kablovksa stopica

LV426464

! Obustavljeno: 2. 12. 2022.

! Kraj radnog veka: 26. 10. 2023.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Compact
Ime Proizvoda	Compact NSXm
Grupa Proizvoda	Compact NSXm
Kratko Ime Uređaja	NSXm 50N
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prekidač
Primena Uređaja	Zaštita Razvod električne energije
Number Of Poles	4P
Opis Zaštićenih Polova	3d
Pozicija Nultog Provodnika	Levo
[In] Nazivna Struja	50 A pri 40 °C
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Upotrebe	Kategorija A
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	90 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 15 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 10 kA Icu pri 600...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Performance Level	N 50 kA 415 V AC
Ime Zaštitne Jedinice	TM-D
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna
Funkcija Zaštitne Jedinice	Li
Tip Upravljanja	Ručica
Circuit Breaker Mounting Mode	Zavrtnjima Sistemom na klik

Dopunske informacije

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	800 V AC 50/60 Hz
------------------------------	-------------------

[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon 8 kV
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	90 kA pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 50 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 15 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 2,5 kA pri 660...690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička Trajnost	20000 ciklusa
Električna Trajnost	10000 ciklusa pri 440 V In 20000 ciklusa pri 440 V In/2 5000 ciklusa pri 690 V In 10000 ciklusa pri 690 V In/2
Nosači Za Montažu	Ploča DIN šina
Connection Terminals	stega stopice/sabirnica
Povezivanje	35 mm sa proširivačima 27 mm bez proširivača
Broj 9 Mm Modula	12 modul
Tip Zaštite	L : for zaštita od preopterećenja (termičkog) I : for zaštita od kratkog spoja
Veličina Zaštitne Jedinice	50 A pri 40 °C
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Podesivo
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fiksno
[Im] Magnetic Protection Pick-Up Range	600 A
Diferencijalna Zaštita	Bez
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	1 slot(ova) za pomoćni prekidač OF 1 slot(ova) za alarmni prekidač SD 1 slot(ova) za naponski okidač MN ili MX
Width (W)	108 mm
Height (H)	137 mm
Depth (D)	80 mm
Masa Proizvoda	1,42 kg
Boja	Siva (RAL 7016)

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947
Sertifikacija Proizvoda	CCC EAC Marine
Stepen Zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-50...85 °C
Relativna Vlažnost	0...95 %
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika 2000...5000 m sa promenom karakteristika

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	20,1 cm
Package 1 Weight	1,48 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja