

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač Compact NSX100S - 100 A - 4P - bez zaštitne jedinice

LV429019

! Obustavljeno: 2. 12. 2022.

! Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Compact
Grupa Proizvoda	ComPact NSX100...250
Kratko Ime Uređaja	NSX100S
Tip Proizvoda Ili Komponente	Osnovni ram
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Ime Prekidača	Compact NSX100S
Broj Polova	4P
Pozicija Nultog Provodnika	Levo
[In] Nazivna Struja	100 A pri 40 °C
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Upotrebe	Kategorija A
[Icu] Ocenjen Krajnji Prekidni Kapacitet Kratkog Spoja	100 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 120 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 15 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 65 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 90 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo Performansi	S 100 kA 415 V AC
Tip Upravljanja	Ručica
Način Montiranja	Fiksno

Dopunske informacije

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	800 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV u skladu sa IEC 60947-2
[Ics] Ocenjeni Servisni Prekidni Kapacitet Kratkog Spoja	100 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 120 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 15 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 65 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 90 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička Trajnost	50000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Električna Trajnost	10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2 20000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2 30000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In u skladu sa IEC 60947-2 50000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz In/2 u skladu sa IEC 60947-2
Nosači Za Montažu	Zadnja ploča
Gornji Priključak	Prednja
Donji Priključak	Prednji
Povezivanje	35 mm
Tip Zaštite	Bez zaštite
Širina (V)	140 mm
Visina (H)	161 mm
Dubina (D)	86 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Sertifikacija Proizvoda	CSA UL
Stepen Zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	1,89 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	11
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,556 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka