


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



zaštitna jedinica - TMD - 80 A - 3P 3d

LV429031

! Obustavljeno: 2. 12. 2022.

! Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Compact
Grupa Proizvoda	ComPact NSX100...250
Tip Proizvoda Ili Komponente	Zaštitna jedinica
Ime Zaštitne Jedinice	TM-D
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna
Kompatibilnost Grupe Proizvoda	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Number Of Poles	3P
Opis Zaštićenih Polova	3t
Funkcija Zaštitne Jedinice	Li
Tip Zaštite	L : for zaštita od preopterećenja (termičkog) I : for zaštita od kratkog spoja
Trip Unit Rated Current	80 A pri 40 °C
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz

Dopunske informacije

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Podesivo
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0.7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fiksno
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 sekundi pri 1.5 x In 15 sekundi pri 6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Fiksno
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	640 A
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fiksno
Diferencijalna Zaštita	Bez

Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Sertifikacija Proizvoda	Marine CCC EAC
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	389,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	28
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,279 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	224
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	102,232 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	У складу са изузецима
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka