

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



prekidač Compact NSX100B - TMD - 16 A - 3P 2d

LV429547

⚠ Obustavljeno: 4. 3. 2021.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Compact
Ime Proizvoda	Compact NSX
Grupa Proizvoda	ComPact NSX100...250
Kratko Ime Uređaja	NSX100B
Tip Proizvoda Ili Komponente	Prekidač
Primena Uređaja	Razvod električne energije
Broj Polova	3P
Opis Zaštićenih Polova	2t
[In] Nazivna Struja	16 A pri 40 °C
[Ue] Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Pogodno Za Izolaciju	Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Upotrebe	Kategorija A
[Icu] Ocenjen Krajnji Prekidni Kapacitet Kratkog Spoja	15 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo Performansi	B 25 kA 415 V AC
Ime Zaštitne Jedinice	TM-D
Tehnologija Zaštitne Jedinice	Termomagnetna
Funkcija Zaštitne Jedinice	Li
Tip Upravljanja	Ručica
Režim Ugradnje Prekidača	Fiksno

Dopunske informacije

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	8 kV
[Ics] Ocenjeni Servisni Prekidni Kapacitet Kratkog Spoja	20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 7,5 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2

Mehanička Trajnost 50000 ciklusa
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Električna Trajnost	10000 ciklusa pri 690 V In 20000 ciklusa pri 690 V In/2 30000 ciklusa pri 440 V In 50000 ciklusa pri 440 V In/2
Nosači Za Montažu	Zadnja ploča
Gornji Priključak	Prednja
Donji Priključak	Prednji
Povezivanje	35 mm
Tip Zaštite	L : for zaštita od preopterećenja (termičkog) I : for zaštita od kratkog spoja
Veličina Zaštitne Jedinice	16 A pri 40 °C
Dugotrajno Podešavanje Podizanja Tipa Ir (Termička Zaštita)	Podesivo
[Ir] Opseg Podešavanja Dugotrajne Zaštite	0.7...1 x In
Tip Podešavanja Kašnjenja Dugotrajne Zaštite Tr	Fiksno
[Tr] Opseg Podešavanja Dugotrajnog Kašnjenja Zaštite	120...400 sekundi pri 1.5 x In 15 sekundi pri 6 x Ir
Kratkotrajna Zaštita Tip Podešavanja Podizanja Isd	Fiksno
[Isd] Opseg Podešavanja Kratkotrajne Zaštite	190 A
Tip Podešavanja Kašnjenja Kratkotrajne Zaštite Tsd	Fiksno
Diferencijalna Zaštita	Bez
Broj Slotova Za Pomoćne Električne Uređaje	5 slot(ova)
Širina (V)	105 mm
Visina (H)	161 mm
Dubina (D)	86 mm
Masa Proizvoda	2,05 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947
Sertifikacija Proizvoda	CCC EAC Marine
Kategorija Prenapona	Klasa II
Klasa Zaštite Od Električnog Udara	Klasa II
Stepen Zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip Stepen Zaštite	IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik Stepen Zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-50...85 °C
Relativna Vlažnost	0...95 %
Nadmorska Visina Za Rad Uređaja	EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika 2000 m...5000 m sa promenom karakteristika

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Sertifikacija i standardi

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno
	EU RoHS deklaracija

Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
	Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.