


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



TeSys D - kalem - LXD3 - 32 V AC 50/60 Hz za 40... 65 A kontaktor

LXD3C7

❗ Obustavljeno: 15. 11. 2021.

❗ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	TeSys
Tip Proizvoda Ili Komponente	Kalem kontaktora
Kratko Ime Uređaja	LXD3
Tip Upravljačkog Kola	AC pri 50/60 Hz
Napon Upravljačkog Kola	32 V AC 50/60 Hz
Prosečan Otpor	3,76 Ω pri 20 °C
Induktivnost Zatvorenog Kola	0,22 H
Kompatibilnost Proizvoda	LC1DT60A LC1DT80A LC1D40A...D65A
Mehanička Trajnost	6 miliona ciklusa
Maksimalni Radni Ciklus	3600 ciklusa/h pri <60 °C

Dopunske informacije

Tehnologija Kalema	Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje Napona Upravljačkog Kola	Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) U radu: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Udarne Snaga U Va	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga Držanja U Va	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija Toplote	4...5 W pri 50/60 Hz

Okruženje

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-5...60 °C
Masa Proizvoda	0,07 kg

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	5,8 cm
Package 1 Length	9,8 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Weight	160,0 g
------------------	---------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
✓	Bez Pvc	
Propis Reach	REACH deklaracija	
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija	
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)	