

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



tropikalizovani strujni transformator
za DIN šinu 250/5 za kablove d. 21

METSECT5CC025

Cena* bez PDV-a: 5.558,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	PowerLogic
Ime Proizvoda	CT
Tip Proizvoda Ili Komponente	Strujni transformator
Sekundarna Struja	5 A
Klasa Tačnosti	Klasa 0.5 pri 5 VA Klasa 1 pri 6 VA Klasa 3 pri 7 VA
[In] Nazivna Struja	250 A

Dopunske informacije

Tip Strujnog Transformatora	Tropikalizacija za kabl
Odnos Strujnog Transformatora	250/5
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	15 kA
Dinamička Podnosiva Struja	2.5 Ith
Maksimalni Faktor Sigurnosti	5
[Ue] Nazivni Napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	3 kV
Način Montiranja	Zavrtnjima Sistemom na klik
Nosači Za Montažu	Montažna ploča DIN šina
Širina	44 mm spoljašnja strana:
Visina	65 mm spoljašnja strana:
Dubina	30 mm ram: 37 mm ukupno:
Prečnik	21 mm
Masa Proizvoda	0,175 kg
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	3 kV
Električna Klasa Izolacije	Klasa B
Spoljašnji Prečnik Kabla	21 mm
Pečaćenje	Sa

Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
Sertifikacija Proizvoda	CE
Ip Stepen Zaštite	IP20
Relativna Vlažnost	0...95 %
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	182,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	9,31 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Sertifikacija i standardi

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva [U skladu sa izuzecima](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)

Weee [Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.](#)