


Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



strujni transformator tropikalizovani
400 5 dvostruki izlaz za sabirnice
32x65

METSECT5DA040

Cena* bez PDV-a: 9.470,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	PowerLogic
Ime Proizvoda	CT
Tip Proizvoda Ili Komponente	Strujni transformator
Sekundarna Struja	5 A
Klasa Tačnosti	Klasa 0.5 pri 4 VA Klasa 1 pri 8 VA
[In] Nazivna Struja	400 A

Dopunske informacije

Tip Strujnog Transformatora	Tropikalizacija za sabirnice
Odnos Strujnog Transformatora	400/5
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	24 kA
Dinamička Podnosiva Struja	2.5 Ith
Maksimalni Faktor Sigurnosti	5
[Ue] Nazivni Napon	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	3 kV
Način Montiranja	Izolovani zavrtanj za zaključavanje
Nosači Za Montažu	Sabirnica
Širina	90 mm spoljašnja strana: 65 mm iznutra:
Visina	94 mm spoljašnja strana: 32 mm iznutra:
Dubina	40 mm ram: 87 mm ukupno:
Masa Proizvoda	0,531 kg
[Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon	3 kV
Električna Klasa Izolacije	Klasa B
Otvor Za Sabirnice	65 x 32
Pečaćenje	Sa

Okruženje

Standardi	VDE 0414 IEC 61869-2
-----------	-------------------------

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Sertifikacija Proizvoda	EAC CE
Ip Stepen Zaštite	IP20
Relativna Vlažnost	0...95 %
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,4 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	480,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,743 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

✓

Bez Žive

✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach

[REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva

У складу са изузецима

Rohs Regulativa Za Kinu

[RoHS deklaracija za Kinu](#)

Weee

Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.