

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



mini Pragma nadgradni orman - 1 x 8 modula - zatamnjena vrata

MIP12108S

Cena* bez PDV-a: 1.921,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Resi9
Ime Proizvoda	Resi9 MP
Tip Proizvoda Ili Komponente	Orman
Tip Ormana	Modularni orman
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	8
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Zatamnjeni
Širina	196 mm spoljašnja strana:
Visina	198 mm spoljašnja strana:
Dubina	101,5 mm spoljašnja strana:

Dopunske informacije

Montaža Ormana	Površinska
9 Mm Redovi	16
Ukupan Broj 18 Mm Modula	8
[In] Nazivna Struja	63 A
Tip Šine	35 mm asimetrična šina
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Kablovski Uvod	1 spojnica za kablovski vod 1 spojnica
Funkcija Priključnog Bloka	Uzemljenje/nula
Broj Priključnih Blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi 1 nula (vijčano) sa 8 izvodi
Izvodi Razvodnog Bloka	1 x 16 mm ² za uzemljenje 1 x 16 mm ² za nula 3 x 6 mm ² za uzemljenje 3 x 6 mm ² za nula 4 x 10 mm ² za uzemljenje 4 x 10 mm ² za nula
Materijal Kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Unutrašnja Dubina	80 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena (RAL 9003)

Segment Tržišta Male komercijalne zgrade
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake Kvaliteta	IMQ
Otpornost Na Vatru	Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip Stepen Zaštite	IP40
Ik Stepen Zaštite	IK07
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,400 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	22,900 cm
Package 1 Weight	689,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	36,000 cm
Package 2 Width	41,100 cm
Package 2 Length	54,100 cm
Package 2 Weight	7,242 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	120,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	127,872 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- ✓

Proizvod Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja