

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



mini Pragma nadgradni orman - 2 x 12 modula - zatamnjena vrata

MIP12212S

Cena* bez PDV-a: 3.235,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Resi9
Ime Proizvoda	Resi9 MP
Tip Proizvoda Ili Komponente	Orman
Tip Ormana	Modularni orman
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
Nb Of Horizontal Rows	2
Type Of Door	Zatamnjeni
Širina	268 mm spoljašnja strana:
Visina	353 mm spoljašnja strana:
Dubina	102 mm spoljašnja strana:

Dopunske informacije

Montaža Ormana	Površinska
9 Mm Redovi	24
Ukupan Broj 18 Mm Modula	24
[In] Nazivna Struja	63 A
Tip Šine	35 mm asimetrična šina
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Kablovski Uvod	1 spojnica za kablovski vod 1 spojnica
Funkcija Priključnog Bloka	Uzemljenje/nula
Broj Priključnih Blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi 1 nula (vijčano) sa 16 izvodi
Izvodi Razvodnog Bloka	2 x 16 mm ² za uzemljenje 2 x 16 mm ² za nula 6 x 6 mm ² za uzemljenje 6 x 6 mm ² za nula 8 x 10 mm ² za uzemljenje 8 x 10 mm ² za nula
Materijal Kućišta	Zadnji deo: tehno plastika Vrata: tehno plastika Prednja strana: tehno plastika
Unutrašnja Dubina	80 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena (RAL 9003)

Segment Tržišta Stambene zgrade
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i ne obavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Okruženje

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Oznake Kvaliteta	IMQ
Otpornost Na Vatru	Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ip Stepen Zaštite	IP40
Ik Stepen Zaštite	IK07
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	35,500 cm
Package 1 Weight	1,217 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,007 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	119,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	124,112 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- 

Bez Žive
- 

Informacije O Rohs Izuzecima

Da
- 

Proizvod Bez Halogena

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja