



Osnovne informacije

Opseg	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Modularni orman
Broj 18 mm modula po redu	4
Broj horizontalnih redova	1
Tip prednjeg poklopca	Puni
Širina	126 mm wall 150 mm outside
Visina	228 mm wall 252 mm outside
Dubina	98 mm total 18 mm outside 80 mm wall

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	8
Ukupan broj 18 mm modula	4
[In] nazivna struja	50 A
Tip šine	35 mm asimetrična šina
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 earth terminal block with 4 screwed outgoers 1 neutral terminal block with 4 screwed outgoers
Izvodi razvodnog bloka	1 x 16 mm ² za uzemljenje 1 x 16 mm ² for neutral 1 x 6 mm ² for earth 1 x 6 mm ² for neutral 2 x 10 mm ² za uzemljenje 2 x 10 mm ² for neutral

Materijal kućišta	Back part : technoplastic Door : technoplastic Front face : technoplastic
Boja	Door : white (RAL 9003) Front face : white (RAL 9003)

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11
Oznake kvaliteta	IMQ
Otpornost na vatru	Door : 650 °C Front face : 650 °C Back part : 650 °C
IP stepen zaštite	IP40
IK stepen zaštite	IK07
Maksimalna temperatura vazduha za rad	-25...60 °C

Održivost ponude

Održiva oprema - status	Zeleni Premium proizvod
RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0901 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga
Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu	Dostupno Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Instrukcije za kraj životnog veka proizvoda	Nisu potrebne posebne operacije za reciklažu

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------