

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

MTN683890

KNX izvor napajanja REG-K/640 mA sa ulazom za pomoćno napajanje, svetlosivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje
Tip komunikacije	KNX
Dodatne informacije	Sa integrisanom prigušnicom

Dopunske informacije

Broj 18 mm modula	4
Nosači za montažu	DIN šina
[Ue] nazivni napon	110...230 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
Izlazna struja	640 mA
Lokalna signalizacija	LED
Tip ulaza	Sigurnosni ulaz

Okruženje

Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
-----------------------------------	--------------

Održivost ponude

Održiva oprema - status	Zeleni Premium proizvod
RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0819 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Profil proizvoda u odnosu na životnu sredinu	Dostupno Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Instrukcije za kraj životnog veka proizvoda	Dostupno

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------
