

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



slobodnost. orman -poliest. PLAZT
sa otvorenim podnožjem+krov
1500x1000x320 IP44

NSYPLAZT15103G

Cena* bez PDV-a: 223.133,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Thalassa
Ime Proizvoda	Thalassa PLA
Enclosure Type	Više namena
Tip Proizvoda Ili Komponente	Pogodan orman
Version	PLAZT
Nominal Height	1500 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	320 mm
Montaža Ormana	Slobodnostojeći
Sastav Uređaja	1 gornji deo 1 deo dna ormana 2 bočni deo 2 vrata 2 zadnji panel 1 krov 1 postolje

Dopunske informacije

Tip Kućišta	Otvoreni gornji i donji deo - delovi za sastavljanje sa bočnim stranama
Tip Vrata	Ravna prednji deo
Broj Vrata	2 vrata
Otvaranje Vrata	Nadesno i nalevo (180 °)
Tip Brave	Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez
Dostupnost Za Operacije	Zadnji deo Dno Prednji deo Vrh
Odvojivi Delovi	Vrata sa šarkama Zadnji panel sa elementom za fiksiranje Krov sa elementom za fiksiranje
Materijal	Poliester ojačan staklenim vlaknima
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija Proizvoda	Veritas
Električna Klasa Izolacije	Klasa II

Okruženje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Ip Stepen Zaštite	IP44 u skladu sa IEC 60529 (sa postoljem za otvoreno dno i krovom sa ventilacijom)
Ik Stepen Zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262 (ravna vrata)
Otpornost Na Vatru	960 °C u skladu sa IEC 62208
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-35...90 °C

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	156,0 cm
Package 1 Width	103,0 cm
Package 1 Length	38,0 cm
Package 1 Weight	62,435 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	175 cm
Package 2 Weight	201 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

 Bez Žive	
 Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja