

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Spacial S3HF V1000xŠ800xD300 otpornost na EMC IP55 RAL7035

NSYS3HF10830P

Cena* bez PDV-a: 154.474,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Spacial
Ime Proizvoda	Spacial S3HF
Application	Industrijska primena
Category	Kompaktni orman
Nazivna Visina Ormana	1000 mm
Nazivna Širina Ormana	800 mm
Nazivna Dubina Ormana	300 mm
Tip Vrata	Ravna
Opis Montažne Ploče	Bez montažne ploče
Tip Uvodne Ploče	Bez ploče sa uvodnicama
Tip Dodatnog Instalacionog Pribora	Montaža na zid
Sastav Uređaja	1 telo 1 vrata sa bravom 1 montažna ploča

Dopunske informacije

Body Type	Kućište iz jednog dela
Broj Vrata	Prednji deo: 1 vrata
Tip Zaključavanja	Zaključavanje u 3 tačke, 3 mm dvostruki prorez
Dostupnost Za Operacije	Prednji deo
Odvojivi Delovi	Vrata sa šarkama
Materijal	Kućište: aluminijum cink fosfat
Obrada Površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 60529
Masa Proizvoda	51,7 kg

Okruženje

Elektromagnetna Kompatibilnost	EMC otpornost
Ik Stepen Zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262
Ip Stepen Zaštite	IP55

Pakovanje

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	100,0 cm
Package 1 Width	80,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	51,7 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja