

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Astro Guida - protivpanična svetiljka - u privremenom radu - 1 h

OVA38464E

⚠ Obustavljeno: 8. 3. 2021.

⚠ Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Exiway
Ime Proizvoda	Astro Guida
Tip Proizvoda Ili Komponente	Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena Uređaja	Signalizacija
Funkcija	Standardno
Napajanje	U trajnom radu
Boja	Bela
Boja Svetlosnog Izvora	Bela
Obezbeđena Oprema	5 nalepnica sa piktogramom držač instalacije tipa zastavice
Tip Poklopca	Providna

Dopunske informacije

Kompatibilnost Grupe Proizvoda	TBS daljinska kontrola
[Ue] Nazivni Radni Napon	200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja	10 VA
Struja Potrošnje	52 mA
Električna Klasa Izolacije	Klasa II
Kapacitet Baterije	0,6 Ah pri 4,8 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Autonomija	1 h
Vreme Punjenja	12 sati
Tip Sijalice	Hladna katodna svetlost 40000 sati
Svetlosni Fluks	U trajnom radu: 40 lm U slučaju opasnosti: 25 lm
Vidljiva Udaljenost	24 m
Indicator Type	Indikatorska lampica dve strane
Materijal	Plastika: kućište Plastika: poklopac
Montaža Uređaja	Nadgradno plafon Viseća plafon Nadgradno zid Električni vodovi Nosač tipa zastavice zid

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Širina	261 mm
Dubina	35 mm
Masa Proizvoda	0,76 kg

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP42
Ik Stepen Zaštite	IK06
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	0...40 °C
Otpornost Na Vatru	850 °C
Standardi	EN 1838 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 EN 60598-2-22 IEC 50-11

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	27,8 cm
Package 1 Length	28,2 cm
Package 1 Weight	790 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Performanse dobrobiti

✓ Bez Toksičnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Eu Rohs Direktiva	Usaglašeno
	EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
	Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu)
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda