

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



utičnice RSZ - odvojeni kontakti - < 250 V AC - vijčani priključak

RSZE1S35M

Cena* bez PDV-a: 616,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko Ime Uređaja	RSZ
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utičnica
Kompatibilnost Proizvoda	Utični relej RSB with 1 C/O contact at 12 A
Tip Kontakata I Sastav	1 C/O
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	12 A

Dopunske informacije

Oblik Pina	Ravni
[Ue] Nazivni Napon	< 250 V AC
Raspored Klema	Odvojeni
Povezivanje - Priključci	Priključci na zavrtanj, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključci na zavrtanj, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključci na zavrtanj, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Priključci na zavrtanj, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Moment Pritezanja	< 0.8 N.m za M3
Način Fiksiranja	Sa zavrtanjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
[Uimp] Nazivni Napon Impulsa	3,6 kV
Kategorija Prenapona	III
Stepen Zaprljanosti	3
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	10
Širina	15,5 mm

Okruženje

Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 61984
Sertifikacija Proizvoda	UL CSA
Označavanje	CE
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja -25...85 °C
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	358,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,148 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH


Performanse dobrobiti

✓	Reach Bez Svhc	
✓	Bez Toksičnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzecima	Da

Sertifikacija i standardi


Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram



NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module