

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



podnožje RXZ -mešoviti kontakti -
7 A - 250 V -vijčani - za relej
RXM2.., RXM4..

RXZE1M4C

Cena* bez PDV-a: 292,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko Ime Uređaja	RXZ
Tip Proizvoda Ili Komponente	Utičnica
Kompatibilnost Proizvoda	Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt
Tip Kontakata I Sastav	4 C/O
[Ith] Dozvoljena Termička Struja U Vazduhu	7 A

Dopunske informacije

[Ue] Nazivni Napon	250 V AC u skladu sa IEC
Raspored Klema	Kombinovani
Povezivanje - Priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² (AWG 24...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Moment Pritezanja	< 0.8 N.m za M3
Način Fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
[Uimp] Nazivni Napon Impulsa	4 kV
Kategorija Prenapona	III
Stepen Zaprljanosti	3
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	10
Širina	29 mm
Masa Proizvoda	0,053 kg

Okruženje

Dielektrična Snaga	2500 V
Standardi	IEC 61984
Označavanje	CE
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-55...85 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...55 °C

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	3,1 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	0,052 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,8 cm
Package 2 Width	8,0 cm
Package 2 Length	14,9 cm
Package 2 Weight	0,541 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	270
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	14,9 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓


Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions



Wiring Diagram

