

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## EBE - RTU kontroler - Network Ready - RH senzor+planer - 2H/2C

SE7657B5045

Obustavljeno: 31. 12. 2021.

To be discontinued

### Osnovne informacije

|                                              |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ime Proizvoda                                | SE7000 serije                                                                                                                                           |
| Kratko Ime Uređaja                           | SE7600B                                                                                                                                                 |
| Tip Proizvoda Ili Komponente                 | Sobni kontroler                                                                                                                                         |
| Primena Uređaja                              | Niskonaponska krovna jedinica<br>Staging equipment (RTU/HP)                                                                                             |
| Masa Proizvoda                               | 0,34 kg                                                                                                                                                 |
| Awg Mera (Američki Standard Za Prečnik Žice) | AWG 22...AWG 18                                                                                                                                         |
| Visina                                       | 124,97 mm                                                                                                                                               |
| Specifične Primene Proizvoda                 | Grejanje u 2 faze<br>Hlađenje u 2 faze                                                                                                                  |
| Širina                                       | 86,87 mm                                                                                                                                                |
| Direktive                                    | 89/336/EEC - elektromagnetna kompatibilnost                                                                                                             |
| Dubina                                       | 29,97 mm                                                                                                                                                |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja           | -0...50 °C                                                                                                                                              |
| Segment Tržišta                              | Stambene zgrade                                                                                                                                         |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje          | -30...50 °C                                                                                                                                             |
| Tačnost Merenja                              | Vlažnost: +/- 5 %, 20...80 % RH (bez kondenzacije)<br>Temperatura: +/- 0.9 °F, (pri 70 °F tipično kalibrisano)                                          |
| Sertifikacije Proizvoda                      | FCC u skladu sa CFR 47 part 15 klasa A<br>CE<br>C-Tick u skladu sa AS/NZS CISPR 22<br>UL listed file E27734 CCN XPAX<br>UL listed file E27734 CCN XPAX7 |
| Prikazana Informacija                        | Temperatura: - 40...122 °F                                                                                                                              |
| Frekvencija Mreže                            | 60 Hz<br>50 Hz                                                                                                                                          |
| Protokol Komunikacionog Porta                | Standalone (spreman za mrežu)                                                                                                                           |
| Podešavanje Opsega Temperature               | 4...32 °C grejanje<br>-17 °C po koraku<br>12...38 °C hlađenje                                                                                           |
| Podešavanje Opsega Vlažnosti                 | Odvlaživanje: 30...95 %                                                                                                                                 |
| Kalibracioni Sertifikat                      | 1 pt                                                                                                                                                    |
| Tip Senzora                                  | RH senzor vlažnost<br>10 kΩ T2 NTC termistor temperatura                                                                                                |

[Us] Nazivni Napon 10...30 V AC 50/60 Hz  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip Ulaza                          | Beznaponski kontakt 2                                                                              |
| Struja Izlaza                      | 1 A digitalni izlaz (maksimalni)<br>3 A digitalni izlaz (pri uključenju)<br><= 5 mA analogni izlaz |
| Tip Izlaza                         | 2 xuniverzalno                                                                                     |
| Napon Izlaza                       | 30 V AC za digitalni izlaz<br>0...10 V DC za analogni izlaz                                        |
| Standardi                          | FCC part 15 subpart B<br>UL 873<br>CSA C22.2 No 24<br>ICES-003                                     |
| Relativna Vlažnost                 | 0...95 % RH, bez kondenzacije                                                                      |
| Relativna Vlažnost Za Skladištenje | 0...95 % RH, bez kondenzacije                                                                      |
| Grupa Proizvoda                    | EcoStruxure Building Expert                                                                        |
| Ekonomajzer                        | No                                                                                                 |
| Kontrola Vlažnosti                 | Yes                                                                                                |
| Pir Poklopac                       | No                                                                                                 |
| Raspodela                          | Yes                                                                                                |

## Dopunske informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prezentacija Uređaja           | Bez poklopca                                                                                                                                                                                                                   |
| Nazivna Snaga U Va             | 2 VA                                                                                                                                                                                                                           |
| Unutrašnja Otpornost           | >= 2 kOhm                                                                                                                                                                                                                      |
| Povezivanje - Priklučci        | Vijčani priključak                                                                                                                                                                                                             |
| Operacija Kontakta             | 5 standardna taster                                                                                                                                                                                                            |
| Petlja Regulacije              | za grejanje: podesivi P regulator sa -17 °C (fabričko podešavanje)<br>za hlađenje: podesivi P regulator sa -17 °C (fabričko podešavanje)                                                                                       |
| Tačnost                        | +/- 3 % za analogni izlaz                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatibilnost Grupe Proizvoda | EcoStruxure Building Expert komunikaciona kartica<br>EcoStruxure Building Expert senzor<br>EcoStruxure Building Expert senzor temperature<br>EcoStruxure Building Expert relej<br>EcoStruxure Building Expert poklopac senzora |

## Okruženje

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Električna Klasa Izolacije | Klasa II |
|----------------------------|----------|

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 10,0 cm |
| Package 1 Width              | 15,0 cm |
| Package 1 Length             | 5,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 500,0 g |

## Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

## Performanse dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzecima [Da](#)

Propis Reach [REACH deklaracija](#)

Eu Rohs Direktiva [У складу са изузецима](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)  
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.