

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Modicon STB - EOS interni set za proširenje bus-a

STBXBE1100K

Cena* bez PDV-a: 11.879,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Modicon STB distribuirani I/O
Tip Proizvoda Ili Komponente	EOS set za proširenje internog bus-a

Dopunske informacije

Sastav Seta	STBXBE1100 modul STBXBA2400 veličina 2 baze STBXTS2120, 2-opružna priključka STBXTS1120, 2-vijčana priključaka
Lokacija Za Montiranje	Završetak segmenta (izuzev za poslednji segment)
Kompatibilnost Proizvoda	Standardni STB modul
Električna Veza	Firewire za interfejs
Označavanje	CE
Kategorija Prenapona	II

Okruženje

Elektromagnetna Kompatibilnost	Otpornost na elektromagnetne smetnje u skladu sa IEC 61131-2
Sertifikacija Proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2 CSA UL
Stepen Zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 60664-1
Nadmorska Visina Za Rad	<= 2000 m
Ip Stepen Zaštite	IP20 u skladu sa IEC 61131-2 class 1
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...85 °C
Relativna Vlažnost	95 % pri 60 °C bez kondenzacije
Otpornost Na Vibracije	+/-0.35 mm pri 10...58 Hz 3 gn pri 58...150 Hz na 35 x 7.5 mm simetrična DIN šina 5 gn pri 58...150 Hz na 35 x 15 mm simetrična DIN šina
Otpornost Na Udare	30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 88 reference 2-27

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,200 cm

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Package 1 Weight	115,000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,151 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost

Performanse dobrobiti

✓ Bez Toksičnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzecima Da

Eu Rohs Direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
[EU RoHS deklaracija](#)

Rohs Regulativa Za Kinu [RoHS deklaracija za Kinu](#)
Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.

Izjava O Zaštiti Okoliša [Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

Profil Cirkularnosti [Informacije o kraju radnog veka](#)

Dimensions

