

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 3TX/1FX - multimodni

TCSESM043F1CU0

❗ Obustavljeno: 31. 12. 2022.

❗ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	ConneXium
Tip Proizvoda Ili Komponente	Ethernet TCP/IP upravljivi switch
Koncept	Transparent Ready
Protokol Komunikacionog Porta	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP Telnet SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet Port	10/100BASE-TX - 3 port(ovi) bakarni kabl 100BASE-FX - 1 port(ovi) optički kabl
Maksimalni Broj Prekidača U Kaskadi	Neograničeno
Sajber Bezbednost	Zaštita porta

Dopunske informacije

Integrisani Načini Povezivanja	Oklopljen RJ45 bakarni kabl Duplex SC optički kabl
Način Prenosa	Kabl sa upređenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl Multimodni optički kabl za optički kabl
Maksimalna Dužina Kabla Između Dva Uređaja	100 m bakarni kabl
Dužina Optičkog Kabla	4 km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Slabljenje	0...11 dB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Ethernet Servis	Konfiguracija putem veb servera VLAN Multicast filtriranje Kontrola toka podataka (data stream control) IGMP Snooping SNMP-Traps i SYSLOG
Komunikacioni Servis	TFTP Kvalitet servisa (QoS) Nadzor porta Port mirroring Detekcija konflikta adresa
Dijagnostika U Radu	Signalni kontakt Samotestiranje

Maksimalni Broj Prekidača U Pritenu 50
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Redundantnost	HiPER prsten RSTP Redundantno mrežno spajanje
[Us] Nazivni Napon	12...48 V
Granice Napona	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
Potrošnja	6,5 W
Električna Veza	Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja
Nosači Za Montažu	35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE UL RCM EtherNet/IP
Dostupna Funkcija	Alarmi (zamke) Informacioni sistem Izveštaj Trap log
Lokalna Signalizacija	ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zagreška: 1 LED (crvena) Zaring manager: 1 LED u dve boje (zelena/žuta) Zauređaj na čekanju: 1 LED (zelena) Zastatus veze: 1 LED po kanalu (zelena) ZaAct: 1 LED po kanalu (žuta) Status uređaja
Alarm Izlaza	1 beznaponski kontakt 1 A
Funkcija Alarma	Greška napajanja Status veze podataka Greška redundantnog prstena Greška switch-a
Ethernet Kablovski Sistem	TF switch-evi
Širina	47 mm
Visina	131 mm
Dubina	111 mm
Masa Proizvoda	0,4 kg

Okruženje

Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	0...60 °C
Relativna Vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Ip Stepen Zaštite	IP20
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	UL 508 EN/IEC 61131 IEC 61850-3
Sertifikacije Proizvoda	CE UL RCM ODVA EtherNet/IP BV GL

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	500,000 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,000 kg

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

Performanse dobrobiti

	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzecima	Da
Propis Reach	REACH deklaracija	
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)	
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu	
Weee	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.	

Dimensions

