

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Ethernet TCP/IP upravljivi switch - ConneXium - 8 bakarnih portova

TCSESM083F23F0

⚠ Obustavljeno: 31. 12. 2022.

⚠ Nije u prodaji

### Osnovne informacije

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa Proizvoda                     | ConneXium                                                                                                             |
| Tip Proizvoda Ili Komponente        | Ethernet TCP/IP upravljivi switch                                                                                     |
| Koncept                             | Transparent Ready                                                                                                     |
| Protokol Komunikacionog Porta       | Ethernet TCP/IP<br>SSH<br>HTTP<br>HTTPS<br>SNMP<br>RS232<br>LLDP<br>Telnet<br>SNTP<br>MRP (Media Redundancy Protocol) |
| Ethernet Port                       | 10/100BASE-TX - 8 port(ovi) bakarni kabl                                                                              |
| Maksimalni Broj Prekidača U Kaskadi | Neograničeno                                                                                                          |
| Sajber Bezbednost                   | Zaštita porta                                                                                                         |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrisani Načini Povezivanja             | Oklopljen RJ45 bakarni kabl                                                                                                                              |
| Način Prenosa                              | Kabl sa upređenim oklopljenim paricama CAT 5E za bakarni kabl                                                                                            |
| Maksimalna Dužina Kabla Između Dva Uređaja | 100 m bakarni kabl                                                                                                                                       |
| Ethernet Servis                            | Konfiguracija putem veb servera<br>VLAN<br>Multicast filtriranje<br>Kontrola toka podataka (data stream control)<br>IGMP Snooping<br>SNMP-Traps i SYSLOG |
| Komunikacioni Servis                       | TFTP<br>Kvalitet servisa (QoS)<br>Nadzor porta<br>Port mirroring<br>Detekcija konflikta adresa                                                           |
| Dijagnostika U Radu                        | Signalni kontakt<br>Samotestiranje                                                                                                                       |
| Maksimalni Broj Prekidača U Prstenu        | 50                                                                                                                                                       |
| Redundantnost                              | HiPER prsten<br>RSTP<br>Redundantno mrežno spajanje                                                                                                      |
| [Us] Nazivni Napon                         | 12...48 V                                                                                                                                                |

**Granice Napona** 9,6...60 V DC SELV  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrošnja                 | 5,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Električna Veza           | Odvojiv konektor 6 priključaka napajanja                                                                                                                                                                                                                             |
| Nosači Za Montažu         | 35 mm simetrična DIN šina                                                                                                                                                                                                                                            |
| Označavanje               | CE<br>UL<br>RCM<br>EtherNet/IP                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dostupna Funkcija         | Alarmi (zamke)<br>Informacioni sistem<br>Izveštaj<br>Trap log                                                                                                                                                                                                        |
| Lokalna Signalizacija     | ZaP1 P2 napajanja: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)<br>Zagreška: 1 LED (crvena)<br>Zaring manager: 1 LED u dve boje (zelena/žuta)<br>Zauređaj na čekanju: 1 LED (zelena)<br>Zastatus veze: 1 LED po kanalu (zelena)<br>ZaAct: 1 LED po kanalu (žuta)<br>Status uređaja |
| Alarm Izlaza              | 1 beznaponski kontakt 1 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcija Alarma           | Greška napajanja<br>Status veze podataka<br>Greška redundantnog prstena<br>Greška switch-a                                                                                                                                                                           |
| Ethernet Kablovski Sistem | TF switch-evi                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Širina                    | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Visina                    | 131 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dubina                    | 111 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Masa Proizvoda            | 0,41 kg                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Okruženje

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja | 0...60 °C                                                                           |
| Relativna Vlažnost                 | 10...95 % bez kondenzacije                                                          |
| Ip Stepen Zaštite                  | IP20                                                                                |
| Direktive                          | 2014/35/EU - niskonaponska direktiva<br>2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost |
| Standardi                          | UL 508<br>EN/IEC 61131<br>IEC 61850-3                                               |
| Sertifikacije Proizvoda            | CE<br>UL<br>RCM<br>ODVA EtherNet/IP<br>BV<br>GL                                     |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE     |
| Number Of Units In Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 13,0 cm |
| Package 1 Width              | 16,0 cm |
| Package 1 Length             | 23,0 cm |
| Package 1 Weight             | 600,0 g |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type Of Package 2       | S04     |
| Number Of Units In Package 2 | 8       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm |
| Package 2 Width              | 40,0 cm |
| Package 2 Length             | 60,0 cm |
| Package 2 Weight             | 4,8 kg  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)

## Performanse dobrobiti

|                                                                                   |                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | Bez Žive                                                                                                                                                                    |    |
|  | Informacije O Rohs Izuzecima                                                                                                                                                | Da |
| Propis Reach                                                                      | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |    |
| Eu Rohs Direktiva                                                                 | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                                                |    |
| Rohs Regulativa Za Kinu                                                           | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a>                                                                                                                                    |    |
| Weee                                                                              | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |    |

Dimensions

