

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## Cedar Plus - naizmenični prekidač - 16AX, sivi

WDE000660

Cena\* bez PDV-a: 701,00 RSD

### Osnovne informacije

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Range Name                   | Cedar Plus             |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | Prekidač               |
| Function                     | Jednopolni naizmenični |
| Delivery Form                | Kompletan proizvod     |
| Signalna Lampica             | Bez signalne lampice   |
| Cover Plate Color            | Siva                   |

### Dopunske informacije

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Installation               | Nadgradno            |
| Opseg Snage                | 3680 W               |
| Nazivna Struja             | 16 AX pri 250 V AC   |
| Kind Of Terminals          | Vijčani priključci   |
| Terminal Capacity          | 2 kabl(ovi) 2,5 mm²  |
| Wire Structure             | Kruti<br>Fleksibilni |
| Dužina Ogoljenog Dela Žice | 11 mm                |
| Material Of Visible Parts  | PA6 FR850            |
| Završna Obrada             | Sjajno               |
| Visina                     | 79 mm                |
| Širina                     | 66 mm                |
| Dubina                     | 48 mm                |
| Masa Proizvoda             | 0,097 kg             |

### Okruženje

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Sertifikacija Proizvoda | KEMA |
| Ip Stepen Zaštite       | IP44 |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE      |
| Number Of Units In Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,500 cm |
| Package 1 Width              | 7,000 cm |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Package 1 Length             | 8,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 100,000 g |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 9,500 cm  |
| Package 2 Width              | 18,500 cm |
| Package 2 Length             | 26,500 cm |
| Package 2 Weight             | 1,096 kg  |
| Unit Type Of Package 3       | S03       |
| Number Of Units In Package 3 | 60        |
| Package 3 Height             | 30,000 cm |
| Package 3 Width              | 30,000 cm |
| Package 3 Length             | 40,000 cm |
| Package 3 Weight             | 6,991 kg  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO<sub>2</sub> proizvodima.

**Vodič za procenu održivosti proizvoda** je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)





Prozirnost   RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

|                                                                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  Reach Bez Svhc               |                    |
|  Informacije O Rohs Izuzecima | <a href="#">Da</a> |

Sertifikacija i standardi

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis Reach             | <a href="#">REACH deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| Eu Rohs Direktiva        | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Rohs Regulativa Za Kinu  | <a href="#">RoHS deklaracija za Kinu</a><br>Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci.                                                      |
| Izjava O Zaštiti Okoliša | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Weee                     | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Profil Cirkularnosti     | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |