



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XACA

Dopunske informacije

Upotreba upravljačke stanice	Dvostruko izolovana
Materijal kućišta	Polipropilen
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
Tip ormara	Kompletno spreman za korišćenje
Upotreba upravljačke stanice	Upravljanje jednobrzinskim motorom dizalice
Sastav upravljačke stanice	4 tastera
Tip upravljačkog tastera	First push-button 1 NC + 1 NO raise, slow Second push-button 1 NC + 1 NO lower, slow Fourth push-button 1 NC + 1 NO left, slow Third push-button 1 NC + 1 NO right, slow
Kompatibilnost proizvoda	ZB2BE102 + ZB2BE101 for each direction
Mehanička blokada	Sa mehaničkom blokadom između parova
Boja upravljačke stanice	Žuta
Povezivanje - priključci	Screw clamp terminals 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² with cable end Screw clamp terminals 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² without cable end
Standardi	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Sertifikacija proizvoda	CCC GOST
Tretman zaštite	TH
Maksimalna temperatura vazduha za rad	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Class II IEC 61140
IP stepen zaštite	IP65 IEC 60529

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

IK stepen zaštite	IK08 EN 50102
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Kablovski uvod	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Označavanje koda kontakta	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[Ui] nazivni napon izolacije	600 V 3
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV IEC 60947-1
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Otpornost kroz priključke	<= 25 MOhm
Sila u radu	13 N push-button
Zaštita od kratkog spoja	10 A fuse protection cartridge gG
Nazivna snaga u W	40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 48 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 24 V 0.5 inductive IEC 60947-5-1 appendix C
Opis priključaka ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO
Oznaka priključaka	(11-12)NC (13-14)NO
Masa proizvoda	0.675 kg

Održivost ponude

RoHS (kod datuma: GGNN)	Usaglašeno - od 0627 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga Referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga

Ugovorna garancija

Garantni period	18 meseci
-----------------	-----------