

Lista sa podacima o proizvodima

Karakteristike

XB4BVB1EX

okrugla lampica Ø 22 - IP65 - bela - integrisani LED - 24 V - stopice-ATEX



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda | Harmony XB4 |
| Tip proizvoda ili komponente | Kompletna lampica |
| Kratko ime uređaja | XB4 |
| Materijal podnožja | Hromirani metal |
| Materijal montažnog rama | Zamak |
| Tip glave | Standardni |
| Prečnik za montiranje | 22 mm |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1 |
| Zona prašine | Zona 21 - 22 |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Sa glatkim sočivima |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m |
| Montaža uređaja | Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 |
| Centar za fiksiranje | >= 30 x 40 mm (nosač panela) |
| Dubina za ugradnju | 43 mm |
| Označavanje | Ex tb IIIC |
| Oblik glave signalne jedinice | Okrugla |
| Boja kapica/glave ili sočiva | Bela |
| Povezivanje - priključci | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm ² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm ² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 250 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1 |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV EN 60947-1 |
| Tip signalizacije | Trajna |
| Svetlosni izvor | Integrirani LED |

| | |
|------------------------------|---|
| Boja svetlosnog izvora | Bela |
| [Us] nazivni napon napajanja | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| Granice napona | 19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC |
| Struja potrošnje | 18 mA |
| Servisni vek | 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C |
| Podnosivi naponski udar | 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5 |

Okruženje

| | |
|---|--|
| Tretman zaštite | TH |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20...60 °C |
| Kategorija prenapona | I conforming to IEC 60536 |
| Ip stepen zaštite | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Nema stepen zaštite | NEMA 13 NEMA 4X |
| Ik stepen zaštite | IK05 u skladu sa IEC 50102 |
| Standardi | EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 61000-6-2 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008 |
| Direktive | 94/9/EC - ATEX direktiva |
| Sertifikacija proizvoda | INERIS 04ATEX9004U |
| Otpornost na vibracije | 5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Otpornost na brze prelaze | 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 |
| Otpornost na elektromagnetna polja | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 |
| Otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetna emisija | Klasa B u skladu sa IEC 55011 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 90 g |
| Pakovanje 1 visina | 3 cm |
| Pakovanje 1 širina | 15,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 24 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S02 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 20 |
| Pakovanje 2 težina | 2,14 kg |
| Pakovanje 2 visina | 15 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-----------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | REACh deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija |
| Bez žive | Da |

| | |
|------------------------------|---|
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS deklaracija za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije o kraju radnog veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|