

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## zeleni svetleći modul trajno osvetljenje integrisan LED 24VAC/DC

XVEL2B3

⚠ Obustavljeno: 30. 6. 2015.

⚠ Kraj radnog veka: 31. 12. 2015.

⚠ Discontinued

### Osnovne informacije

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa Proizvoda              | Harmony XVE Optimum                                                             |
| Tip Proizvoda Ili Komponente | Kompletni svetleći signalni element                                             |
| Tip Svetlosne Jedinice       | 1 baza<br>1 svetleća jedinica<br>1 poklopac sa zavrtnjem<br>1 kratki nosač baze |
| Tip Signalizacije            | Trajna                                                                          |
| Ime Komponente               | XVE                                                                             |
| Svetlosni Izvor              | Integrisani LED, zelena                                                         |
| Tip Sijalice                 | LED lampica                                                                     |
| [Us] Nazivni Napon           | 24 V AC/DC                                                                      |

### Dopunske informacije

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Prečnik Za Montiranje                     | 70 mm                                                                           |
| Povezivanje - Priključci                  | Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa kablovskim završetkom |
| Označavanje                               | CE                                                                              |
| Zaštita Od Preopterećenja I Kratkog Spoja | 0,63 A                                                                          |
| [UI] Nazivni Napon Izolacije              | 250 V u skladu sa IEC 60947-1                                                   |
| Nazivno Ograničenje Napona                | 0.85...1.1 Un u skladu sa IEC 60947-5-1                                         |
| Potrošnja Struje                          | < 25 mA                                                                         |
| [Uimp] Nazivni Podnosivi Impulsni Napon   | 4 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                    |
| Osvetljenost                              | 800 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Cad Ukupna Širina                         | 70 mm                                                                           |
| Cad Ukupna Visina                         | 129 mm                                                                          |
| Cad Ukupna Dubina                         | 70 mm                                                                           |
| Opis Priključaka Iso N°1                  | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                                                        |
| Masa Proizvoda                            | 0,25 kg                                                                         |

### Okruženje

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Standardi | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
|-----------|------------------------------------|

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija Proizvoda                | CSA<br>CCC<br>UL                                                                                                   |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje    | -40...70 °C                                                                                                        |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja     | -25...55 °C                                                                                                        |
| Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara | Klasa I montaža aluminijumske cevi u skladu sa IEC 61140<br>Klasa I montaža na plastičnu cev u skladu sa IEC 61140 |
| Tretman Zaštite                        | TC                                                                                                                 |
| Ip Stepen Zaštite                      | IP40 bilo koja pozicija izuzev vertikalne u skladu sa IEC 60529<br>IP42 vertikalnoj poziciji u skladu sa IEC 60529 |


## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon


Dimensions



Mounting and Clearance

Illuminated Beacon

Panel Cut-out for Mounting Directly on Fixing Base



Illuminated Beacon

---

Wiring Diagram

