

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



beli udubljeni/crni udubljeni
dvostruki taster Ø22 sa oznakama

ZB4BA9212

❗ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

❗ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Glava za dvostruki taster
Kratko Ime Uređaja	ZB4
Materijal Podnožja	Hromirani metal
Prečnik Za Montiranje	22 mm
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Pravougaona
Tip Glave Uređaja	sa povratkom
Glava Uređaja	2 udubljena tastera
Obeležavanje Glave	Beli "I" - crni "O"

Dopunske informacije

Cad Ukupna Širina	30 mm
Cad Ukupna Visina	50 mm
Cad Ukupna Dubina	35 mm
Masa Proizvoda	0,052 kg
Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Boja Oznake	Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna Crna oznaka kada je kapica bela
Profil Glave Uređaja	Crna udubljena, O (bela) Bela udubljena, I (crna)
Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip Stepen Zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema Stepen Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Ik Stepen Zaštite	IK03 conforming to IEC 50102
Standardi	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV BV GL UL odobrenje
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------