

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



crvena svetleća pečurkasta Ø40
glava tastera za nužno isključenje
lakirana- Ø 22

ZB4BW643VS51

⚠ Obustavljeno: 23. 1. 2021.

⚠ Nije u prodaji

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Glava za svetleći taster za nužno isključenje
Kratko Ime Uređaja	ZB4
Prečnik Za Montiranje	22 mm
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okrugla
Tip Glave Uređaja	akcija okidanja i mehanička zadržka
Reset	Push-pull
Profil Glave Uređaja	Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
Tip Glave	Standardni

Dopunske informacije

Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Mehanička Trajnost	500000 ciklusa
Kod	C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C10 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-40...70 °C
Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara	Klasa I u skladu sa IEC 61140
Ip Stepen Zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 IP69 IP69K
Nema Stepen Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
Ik Stepen Zaštite	IK05 conforming to IEC 50102

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Standardi	EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 JIS C8201-5-1 IEC 60364-5-53 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	DNV LROS (Lloyds register of shipping) BV CSA GL UL odobrenje
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	5,2 cm
Package 1 Weight	52 g