

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



crna ugradna/crvena ugradna
dvostruka glava svetlećeg tastera
Ø22 neoznačena

ZB4BW812743

! Obustavljeno: 1. 7. 2020.

! Discontinued

Osnovne informacije

Grupa Proizvoda	Harmony XB4
Tip Proizvoda Ili Komponente	Glava za svetleći dvostruki taster
Kompatibilnost Proizvoda	Integrisan LED
Kratko Ime Uređaja	ZB4
Materijal Podnožja	Hromirani metal
Tip Glave	Standardni
Prečnik Za Montiranje	22 mm
Prodaja Po Nedeljivim Količinama	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Pravougaona
Tip Glave Uređaja	sa povratkom
Glava Uređaja	2 udubljena tastera - 1 središnja lampica
Obeležavanje Glave	Crni neoznačeni - crveni neoznačeni

Dopunske informacije

Cad Ukupna Širina	28 mm
Cad Ukupna Visina	47 mm
Cad Ukupna Dubina	28 mm
Masa Proizvoda	0,047 kg
Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Boja Oznake	Crna oznaka kada je kapica bela Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna
Profil Glave Uređaja	Crna udubljena, neoznačeno Crvena udubljena, neoznačeno
Mehanička Trajnost	1000000 ciklusa

Okruženje

Tretman Zaštite	TH
Temperatura Okoline Za Skladištenje	-40...70 °C
Temperatura Okoline Za Rad Uređaja	-25...70 °C
Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536

Ip Stepen Zaštite IP40
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Ik Stepen Zaštite	IK05 conforming to IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Sertifikacija Proizvoda	CSA GL DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL odobrenje BV
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,4 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	5,2 cm
Package 1 Weight	46 g

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** je posvećenost kompanije Schneider Electric isporuci proizvoda sa ekološkim performansama najboljim u klasi. Green Premium obećava usaglašenost sa najnovijim propisima, transparentnost u pogledu uticaja na životnu sredinu, kao i sa cirkularnim i niskonaponskim CO₂ proizvodima.

Vodič za procenu održivosti proizvoda je bela knjiga koja razjašnjava globalne standarde za oznaku ekološke prihvatljivosti i način tumačenja ekoloških izjava.

[Saznajte više o oznaci Green Premium >](#)

[Vodič za procenu održivosti proizvoda >](#)



Prozirnost



RoHS/REACH

Performanse dobrobiti

- ✓

Reach Bez Svhc
- ✓

Bez Toksičnih Teških Metala
- ✓

Bez Žive
- ✓

Informacije O Rohs Izuzecima

Da

Sertifikacija i standardi

Propis Reach	REACH deklaracija
Eu Rohs Direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Rohs Regulativa Za Kinu	RoHS deklaracija za Kinu
Izjava O Zaštiti Okoliša	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka