

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



bela udubljena/crna udubljena  
svetleća dvostruka glava tastera  
Ø22 sa oznakom

ZB4BW8217237

Obustavljeno: 23. 1. 2021.

Nije u prodaji

## Osnovne informacije

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Grupa Proizvoda                  | Harmony XB4                               |
| Tip Proizvoda Ili Komponente     | Glava za svetleći dvostruki taster        |
| Kompatibilnost Proizvoda         | Integrisan LED                            |
| Kratko Ime Uređaja               | ZB4                                       |
| Materijal Podnožja               | Crni metal                                |
| Prečnik Za Montiranje            | 22 mm                                     |
| Prodaja Po Nedeljivim Količinama | 1                                         |
| Oblik Glave Signalne Jedinice    | Pravougaona                               |
| Tip Glave Uređaja                | sa povratkom                              |
| Glava Uređaja                    | 2 udubljena tastera - 1 središnja lampica |
| Obeležavanje Glave               | Beli "I" - crni "O"                       |

## Dopunske informacije

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cad Ukupna Širina                           | 28 mm                                                                                 |
| Cad Ukupna Visina                           | 47 mm                                                                                 |
| Cad Ukupna Dubina                           | 28 mm                                                                                 |
| Masa Proizvoda                              | 0,047 kg                                                                              |
| Otpornost Na Uređaj Za Pranje Pod Pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m                                              |
| Boja Oznake                                 | Crna oznaka kada je kapica zelena, crvena ili crna<br>Crna oznaka kada je kapica bela |
| Profil Glave Uređaja                        | Crna udubljena, O (bela)<br>Bela udubljena, I (crna)                                  |
| Mehanička Trajnost                          | 1000000 ciklusa                                                                       |

## Okruženje

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Tretman Zaštite                        | TH                            |
| Temperatura Okoline Za Skladištenje    | -40...70 °C                   |
| Temperatura Okoline Za Rad Uređaja     | -25...70 °C                   |
| Klasa Zaštite Protiv Električnog Udara | Klasa I u skladu sa IEC 60536 |
| Ip Stepen Zaštite                      | IP40                          |

**Ik Stepen Zaštite** IK05 conforming to IEC 50102  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi               | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                                |
| Sertifikacija Proizvoda | BV<br>UL odobrenje<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL<br>CSA                                                                                                                           |
| Otpornost Na Vibracije  | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                         |
| Otpornost Na Udare      | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|